

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	41 mm
ISO-oznaka držala	A25R STFCL/L16
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	17 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	23 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500