

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Dolžina glave L_1	26,7 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	A16Q STFCCR/L11
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500