

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Dolžina glave L_1	34,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Srednji premik L_3	22 mm
Podložna ploščica	269005 7
ISO-oznaka držala	A32S STFCL/L16
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	30 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
Podložna ploščica Tip 7	269005 7
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500