



Akumulatorski vibracijski brusilnik z akumulatorjem, Tip: M18FROS125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077319 M18FROS125
GTIN	4058546521233
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

M18 FUEL™ akumulatorski vibracijski brusilnik z orbito 2,5 mm in 12.000 vrt./min, kar omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje. Brusilnik ima funkcijo sesanja ter izboljšano ergonomijo in oprijem.

Obseg dobave:

Vključno z 2 li-ionskima akumulatorjema 5,0 Ah, vrečko za prah, adapterjem za odsesavanje, razširitvenim adapterjem, 2× brusnim papirjem.

Napotek:

Primerni brusni diski z 8 luknjami, art. 567745 in ABRANET art. 567802.

Tehnični opis

Število vibracij	6000 - 12000 min ⁻¹
Ø brusnega krožnika	125 mm
Krožni hod	2,4 mm
Napetost akumulatorja	18 V

Podatkovni list

Masa	1,9 kg
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,5 m/s ²
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilnik