



## Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB s hladilnim kanalom, BT 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 8 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302665 8
GTIN	4250122611226
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Hladilni kanal se lahko zapre z O-obročem.

Vsa držala brunirana.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Previsna dolžina A: 63 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 8

### Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	8
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Zunanji Ø D	28 mm
Trn za rezkarje	BT 50 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308812 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308830 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308810 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) za strmi konus 50 SK	308820 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50