

HOLEX**Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 4963, HSS E, Ø držala: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297120 16
GTIN	4045197190666
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

HSS/E – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z veliko natezno trdnostjo.

Tehnični opis

Širina rezila	4 mm
maksimalna globina zareze t_{maks}	10 mm
za izvrtine od Ø	32 mm
Ø držala	16 mm
Celotna dolžina	210 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož