

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Srednji premik L_3	13 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Dolžina glave L_1	36,6 mm
ISO-oznaka držala	A20R STFCL/L16
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500