



**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB, BT 50 A = 160,  
Vpenjalni Ø D1: 10mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302670 10
GTIN	4250122615736
Razred artikla	36E

### Opis

**Izvedba:**

Vsa držala brunirana.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

### Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	10
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Zunanji Ø D	35 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 160
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 10 mm	309900 10