



Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB, BT 50 kratek, Vpenjalni \varnothing D1: 8mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302660 8 |
| GTIN | 4250122615682 |
| Razred artikla | 36E |

Opis

Izvedba:

Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------|
| Vpenjalni \varnothing D ₁ | 8 mm |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 |
| Previsna dolžina A | 63 mm |
| Zunanji \varnothing D | 28 mm |
| Trn za rezkarje | BT 50 kratek |
| Standard | DIN 6359 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Oblika | ADB |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308820 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308830 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308765 50 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50 | 308785 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 8 mm | 309900 8 |