

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Dolžina glave L ₁	41 mm
Srednji premik L ₃	17 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A25R STFRCR/L16
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D _s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500