

HOLEX**Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 4963, HSS E, Ø držala: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297120 20
GTIN	4045197190673
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

HSS/E – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z veliko natezno trdnostjo.

Tehnični opis

za izvrtine od Ø	40 mm
Širina rezila	5 mm
maksimalna globina zarez t_{maks}	14 mm
Ø držala	20 mm
Celotna dolžina	250 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož