



## Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB s hladilnim kanalom, BT 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 14 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302665 14
GTIN	4250122611035
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Hladilni kanal se lahko zapre z O-obročem.

Vsa držala brunirana.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Previsna dolžina A: 80 mm

Zunanji Ø D: 44 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 12

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Zunanji Ø D	44 mm
Trn za rezkarje	BT 50 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308810 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) za strmi konus 50 SK	308820 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308812 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50