

HOLEX**Nož za zarezovalno struženje desni podoben DIN 4961, HSS E, Višina držala: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297000 16
GTIN	4045197190345
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

HSS/E – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

Tehnični opis

Širina rezila	3 mm
Višina držala h	16 mm
Celotna dolžina	125 mm
Širina držala b	10 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož