

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A40T STFCR/L16
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Podložna ploščica	269005 7
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Srednji premik L_3	27 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	49 mm
Dolžina glave L_1	37,5 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L_2	39 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	40 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 7	269005 7
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500