


Garant**TCMT 110202, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260950 HB7415
GTIN	4045197672490
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110202 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,2 - 1 mm
Podajanje f : 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Lomilec odrezkov	TIS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7415

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje