

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	A10K STFRCR/L11
Srednji premik $L_3$	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13 mm
Dolžina glave $L_1$	22,8 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500