

**Garant****TCMT 110204, Zvrst: CU7010**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	CU7010
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	80 - 140 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet

Preveleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje