

**Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 4963, HSS E, Ø držala: 6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 297120 6 |
| GTIN | 4045197190628 |
| Razred artikla | 22E |

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

HSS/E – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z veliko natezno trdnostjo.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| za izvrtine od Ø | 13 mm |
| Širina rezila | 2 mm |
| maksimalna globina zareze t_{maks} | 3 mm |
| Ø držala | 6 mm |
| Celotna dolžina | 125 mm |
| Rezalni material | HSS E |
| Vrsta izdelka | Stružni nož |