

Garant**TC.T 16T304, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCGT 16T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje