

HOLEX**Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 263 (ISO 11), P20/K25, 4-kotno držalo: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297135 12
GTIN	4045197521361
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Karbidna trdina – držala nožev s trdoto 700–800 N/mm² in rezkano plano naležno površino. Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti. Prosta fazna ploskev je vedno precizno brušena. Vsi stružni noži so dobavljeni ostrimi robovi. Z brušenjem rezila z bor karbidnim ročnim lepalnikom se poveča odpornost klina rezila. Količina brušenja je odvisna od delovnih pogojev. Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obvezno obdelati.

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

Širina rezila	4 mm
za izvrtine od Ø	30 mm
maksimalna globina zareze t_{maks}	10 mm
4-kotno držalo	12 mm
Celotna dolžina	160 mm
Rezalni material	P20/K25

Vrsta izdelka

Stružni nož