

**Obesni prstan z vijakom, Ø navoja: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086472 M20
GTIN	2050001741783
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

**Napotek:**

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

**SF 4:1 = varnostni faktor 4.**

**Tehnični opis**

Dolžina navoja matice E	20 mm
Celotna višina F	90 mm
Ø naležne zveze C	50 mm
Notranji Ø obroča A	50 mm
Masa	0,86 kg
Zunanji Ø obroča B	90 mm

## Podatkovni list

Ø navoja	M20
Dolžina navoja	30 mm
Mera D	20 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	6 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom