

HOLEX**Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 263 (ISO 11), P20/K25, 4-kotno držalo: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297135 20
GTIN	4045197521385
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Karbidna trdina – držala nožev s trdoto 700–800 N/mm² in rezkano plano naležno površino. Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti. Prosta fazna ploskev je vedno precizno brušena. Vsi stružni noži so dobavljeni ostrimi robovi. Z brušenjem rezila z bor karbidnim ročnim lepalnikom se poveča odpornost klina rezila. Količina brušenja je odvisna od delovnih pogojev. Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obvezno obdelati.

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

za izvrtine od Ø	50 mm
Širina rezila	6 mm
maksimalna globina zareze t_{maks}	16 mm
4-kotno držalo	20 mm
Celotna dolžina	210 mm
Rezalni material	P20/K25

Vrsta izdelka

Stružni nož