

Garant**Mikro nož za izstruženje, notranji, desni, L1 = 26 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270218 4,2
GTIN	4045197466174
Razred artikla	211

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 270200 – 270204.

Tehnični opis

Ø držala d	4 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	0,3 mm
Minimalni Ø D_{min}	4,2 mm
Središčna razdalja konic L_3	1,95 mm
Radij R	0,15 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,015 mm/v
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,020 mm/v
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm ²	0,015 mm/v
Serija	Micro
Prevesna dolžina L_1	26 mm
Značilnost blagovnega imena	$L_1 = 26$ mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		