

**Obesni prstani z matico, Ø navoja: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086477 M16
GTIN	2050001741820
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

**Napotek:**

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

**SF 4:1 = varnostni faktor 4.**

**Tehnični opis**

Ø obroča D	14 mm
Ø navoja	M16
Masa	0,31 kg
Celotna višina F	62 mm
Ø naležne zveze C	35 mm
Dolžina navoja matice E	14 mm

Zunanji Ø obroča B	63 mm
Notranji Ø obroča A	35 mm
Mera D	14 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	4 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom