

Garant**Nož za izstruženje, notranji, levi, L1 = 10 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270242 3,2
GTIN	4045197466280
Razred artikla	211

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 270200 – 270204.

Tehnični opis

Ø držala d	4 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	0,15 mm
Središčna razdalja konic L_3	1,45 mm
Minimalni Ø D_{min}	3,2 mm
Radij R	0,15 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,017 mm/v
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm ²	0,015 mm/v
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,015 mm/v
Prevesna dolžina L_1	10 mm
Značilnost blagovnega imena	$L_1 = 10$ mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
--	------------	-------	------------

Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		