

Garant
Nož za zarezovanje, okrogli, notranji, desni, L1 = 20 mm, Ø Dmin/W: 5,2/1mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 270332 5,2/1 |
| GTIN | 4045197465771 |
| Razred artikla | 211 |

Opis
Uporaba:

Za nosilce rezil art. 270200 – 270204.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------------|
| Središčna razdalja konic L ₃ | 2,45 mm |
| Minimalni Ø D _{min} | 5,2 mm |
| Ø držala d | 5 mm |
| maksimalna globina rezanja t _{maks} | 1 mm |
| Radij R | 0,5 mm |
| Prevesna dolžina L ₁ | 20 mm |
| Značilnost blagovnega imena | L ₁ = 20 mm |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 250 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 200 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 200 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 160 m/min | P |

| | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|---|
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 60 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | pogojno primerno | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 30 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 90 m/min | K |
| CuZn | primerno | 150 m/min | N |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | pogojno primerno | | |
| prekinjeno | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |