

Garant**Nož za zarezovanje, okrogli, notranji, desni, L1 = 25 mm, Ø Dmin/W: 6,2/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270334 6,2/2
GTIN	4045197467102
Razred artikla	211

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 270200 – 270204.

Tehnični opis

Ø držala d	6 mm
Središčna razdalja konic L ₃	2,95 mm
Minimalni Ø D _{min}	6,2 mm
maksimalna globina rezanja t _{maks}	1,8 mm
Radij R	1 mm
Prevesna dolžina L ₁	25 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₁ = 25 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P

Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		