



## Vpenjalna glava, oblika AD, SK 30 kratka, Vpenjalni Ø D1: 10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300050 10
GTIN	4045197674319
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

### Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	10
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Zunanji Ø D	35 mm
Trn za rezkarje	SK 30 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 30	308785 30
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 10 mm	309900 10