

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261106 16/11
GTIN	4045197655479
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Dolžina glave L ₁	13 mm
ISO-oznaka držala	SVHBR/L 1616H11
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtlilni moment 500 cNm

659957 500