

**Garant**
**Držalo za zarezovalno struženje eco, desno, Širina držala/zareze w: 20/3mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273835 20/3
GTIN	4045197517319
Razred artikla	21W

**Opis**
**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.  $10 \times w$

**Napotek:**

Maksimalni  $\varnothing$  = omejen  $\varnothing$  obdelovanca zaradi izvedbe.

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.

Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

**Tehnični opis**

Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Širina zareze w	3 mm
Funkcijska širina $L_4$	21,5 mm
Globina zareze $t_{maks}$	30 mm
Dolžina glave $L_1$	49 mm
Celotna dolžina L	108 mm
Serija	Eco
maksimalni $\varnothing$	60 mm

Širina držala b	20 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
-----------------------	----------