

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Celotna dolžina L nevtralnih držal	100 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	8 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	SVBN 1616H11
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500