

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261108 20/11
GTIN	4045197655776
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Dolžina glave L ₁	23 mm
ISO-oznaka držala	SVJBR/L 2020K11
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500