


Garant**Držalo za zarezovalno struženje eco, desno, Širina držala/zareze w: 25/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273830 25/4
GTIN	4045197517203
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

Od širine zarez 6 mm pride pri t_{maks} ($5 \times$ širina zarez) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Širina zarez w	4 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkcijska širina L_4	26,5 mm
Dolžina glave L_1	40,5 mm
Globina zarez t_{maks}	20 mm
Celotna dolžina L	112 mm
Serijska	Eco
Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak Tip 7	279815 7
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600