

Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	10 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Celotna dolžina L nevtralnih držal	125 mm
Velikost držala	20 mm
ISO-oznaka držala	SVVBN 2020K11
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500
