

**Garant**
**Držalo za zarezovalno struženje eco, desno, Širina držala/zareze w: 20/3Lmm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273835 20/3L
GTIN	4045197612168
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.  $12,5 \times w$  (**globina zareze do 37,5 mm**)

### Napotek:

Maksimalni  $\emptyset$  = omejen  $\emptyset$  obdelovanca zaradi izvedbe.

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.

Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

## Tehnični opis

Dolžina glave $L_1$	54 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funkcijska širina $L_4$	21,5 mm
Globina zareze $t_{\text{maks}}$	37,5 mm
Širina zareze $w$	3 mm
Celotna dolžina $L$	113 mm
Serija	Eco
maksimalni $\emptyset$	75 mm

Širina držala b	20 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
-----------------------	----------