

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Celotna dolžina L nevtralnih držal	125 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	31 mm
ISO-oznaka držala	SVVBN 2020K16
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	10 mm
Podložna ploščica	269005 8
Velikost držala	20 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500