

Garant
Držalo za zarezovalno struženje eco, levo, Širina držala/zareze w: 20/4mm


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273831 20/4 |
| GTIN | 4045197517289 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

Od širine zareza 6 mm pride pri t_{maks} ($5 \times$ širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Funkcijska širina L_4 | 21,5 mm |
| Globina zareze t_{maks} | 20 mm |
| Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Širina zareze w | 4 mm |
| Dolžina glave L_1 | 40,5 mm |
| Celotna dolžina L | 99,5 mm |
| Serija | Eco |
| Širina držala b | 20 mm |
| Vrsta uporabe | levo |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| z notranjim hlajenjem | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| 8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm | 659874 50 |
| Vpenjalni vijak Tip 7 | 279815 7 |
| Vpenjalni vijak Tip 6 | 279815 6 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30 | 674248 TX30 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659957 1600 |