

Garant
Držalo za zarezovalno struženje eco, desno, Širina držala/zareze w: 25/3Lmm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine. $12,5 \times w$ (**globina zareze do 37,5 mm**)

Napotek:

Maksimalni \emptyset = omejen \emptyset obdelovanca zaradi izvedbe.

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.

Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

Tehnični opis

Funkcijska širina L_4	26,5 mm
Širina zareze w	3 mm
Dolžina glave L_1	54 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Globina zareze t_{maks}	37,5 mm
Celotna dolžina L	125,5 mm
Serija	Eco
maksimalni \emptyset	75 mm

Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
-----------------------	----------