

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	12,5 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	39 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
ISO-oznaka držala	SVBN 2525M16
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	269005 8
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
Velikost držala	25 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500