

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261109 20/11 |
| GTIN | 4045197655806 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | VB.. 1103.. |
| ISO-oznaka držala | SVJBR/L 2020K11 |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| Velikost držala | 20 mm |
| Funkcijska širina L ₄ | 25 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 23 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 22 |
| Celotna dolžina L | 125 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22 | 269028 22 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |