

**Garant**
**Držalo za zarezovalno struženje eco, levo, Širina držala/zareze w: 25/4mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273831 25/4
GTIN	4045197517296
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

Od širine zareza 6 mm pride pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Tehnični opis

Globina zareze $t_{\text{maks}}$	20 mm
Funkcijska širina $L_4$	26,5 mm
Dolžina glave $L_1$	40,5 mm
Širina zareze w	4 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Celotna dolžina L	112 mm
Serija	Eco
Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	levo

z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Vpenjalni vijak Tip 7	279815 7
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600