

Garant
Držalo za zarezovalno struženje eco, desno, Širina držala/zareze w: 25/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273830 25/2
GTIN	4045197515940
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

Od širine zarez 6 mm pride pri t_{maks} ($5 \times$ širina zarez) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Dolžina glave L_1	33,5 mm
Globina zarez t_{maks}	10 mm
Širina zarez w	2 mm
Funkcijska širina L_4	26,5 mm
Celotna dolžina L	105 mm
Serija	Eco
Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cols E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600