

Garant
Držalo za zarezovalno struženje eco, levo, Širina držala/zareze w: 16/2mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273831 16/2
GTIN	4045197517210
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

Od širine zareza 6 mm pride pri t_{maks} ($5 \times$ širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	30,5 mm
Funkcijska širina L_4	16 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Globina zareze t_{maks}	10 mm
Širina zareze w	2 mm
Celotna dolžina L	77,5 mm
Serija	Eco
Širina držala b	16 mm
Vrsta uporabe	levo

z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 5	279815 5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600