



Komplet 5× vanadijeve kombinirane klešče, svetla, z dvokomponentno prevleko ročajev



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG6010 160
GTIN	4069515045186
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Obseg dobave:

5× kombinirane klešče art. 702995, vel. 160.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
celotna dolžina	160 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	1,5 mm
Standard	DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti	znotraj nazobljene

Podatkovni list

Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), telo klešč kovano v utopu.
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetla
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče
USP1	5 x kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6010 160