



Komplet 3 x stiskalne klešče za žične končnike



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG6020 10
GTIN	4069515045254
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s prestavo s kolenastim prenosom. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **4-kotno stiskanje** v skladu z DIN = optimalne kontaktne površine.

Obseg dobave:

3 x stiskalne klešče za žične končnike art. 729456 vel. 10.

Tehnični opis

celotna dolžina	190 mm
za presek vodnika	0,08 - 10 mm ²
Standard	DIN 46228
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče
USP1	3 x stiskalne klešče za žične končnike

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6020 10