



Komplet 3 × škarje za gibljive cevi



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG6028 14
GTIN	4069515045360
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Robustne škarje za natančno rezanje gibljivih cevi. Široka naležna prizma za gibljive cevi oz. cevi iz umetnih mas. Zamenljiva, specialno kaljena rezila. Škarje se odpirajo **s pomočjo vzmeti** in se lahko blokirajo v zaprtem položaju.

Telo škarij iz cinkove tlačne litine. Rezilo s prevleko proti oprijemanju PTFE.

Uporaba:

Čisto rezanje **brez stiskanja** zaradi V-oblike rezila. Idealne za rezanje gibljivih cevi, delno tudi za cevi iz umetne mase.

Obseg dobave:

3 × škarje za gibljive cevi art. 769980 vel. 14.

Napotek:

Za škarje za cevi iz umetne mase glejte art. 819670; 819681; 819700.

Tehnični opis

Za Ø do	14 mm
Vrsta izdelka	Škarje

USP1

3 × škarje za gibljive cevi

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6028 14