



Kovinski cevni sistem 1/2-colske, Tip: R6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084411 R6
GTIN	4037728070813
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv cevni sistem za hladilno tekočino za natančen prenos hladilne tekočine in zraka. Zaradi svoje izdelave iz **visokokakovostnega nerjavečega jekla** je cevni sistem primeren tudi za uporabo na področjih in v industrijah z visokimi zahtevami glede odpornosti proti koroziji in higieni. Najobsežnejši sistem na trgu s skupno 4 velikostmi sistema. Združljiv z vsemi običajnimi sistemi nosilcev orodij. **Cevi s kovinskimi zglobi so tudi predhodno fiksirane, kar pomeni, da gibljiva cev za hladilno sredstvo ohrani položaj tudi, ko ni privita.** Zahvaljujoč izvedbi iz nerjavečega jekla, imajo komponente veliko daljšo življenjsko dobo in se lahko **uporabljajo pri visokem tlaku do 50 barov. Okrogla šoba Ø 6 mm** za točkovno hlajenje – matica št. 084411 vel. M je potreben za pritrditev.

- **Posamezen sestavni del za velikost sistema 2 = 1/2 palca**
- **Modularni vtični sistem**
- **se lahko uporablja do visokega tlaka 50 barov.**
- **iz visokokakovostnega nerjavečega jekla.**

Napotek:

Vel. SET-1 do SET-4 so predhodno nameščeni celotni vodi za neposredno priključitev. Vse velikosti sistema (0–3) z vsemi pripadajočimi posameznimi komponentami, kot so povezovalni deli, adapterji ali šobe, so na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Sistem hlajenja
---------------	-----------------

