

**Garant**
**Držalo za zarezovalno struženje eco, levo, Širina držala/zareze w: 25/5mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273831 25/5
GTIN	4045197531353
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

Od širine zareza 6 mm pride pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Tehnični opis

Funkcijska širina $L_4$	26,5 mm
Globina zareze $t_{\text{maks}}$	25 mm
Dolžina glave $L_1$	40,5 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Širina zareze w	5 mm
Celotna dolžina L	112 mm
Serija	Eco
Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	levo

z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
Vpenjalni vijak Tip 7	279815 7
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600