



Obesni prstan z vijakom, Ø navoja: M24



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086472 M24
GTIN	2050001741790
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

Napotek:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

Ø naležne zveze C	50 mm
Notranji Ø obroča A	50 mm
Celotna višina F	90 mm
Dolžina navoja matice E	20 mm
Masa	0,9 kg
Zunanji Ø obroča B	90 mm

Podatkovni list

Ø navoja	M24
Dolžina navoja	36 mm
Mera D	20 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	8 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom