

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 12/11mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261111 12/11 |
| GTIN | 4045197655820 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 22 |
| Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal | 6 mm |
| Celotna dolžina L nevtralnih držal | 80 mm |
| Velikost držala | 12 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VB.. 1103.. |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| ISO-oznaka držala | SVVBN 1212F11 |
| Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal | 18,5 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Vrsta uporabe | nevtralna |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 72,5 stopinj |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Plano struženje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22 | 269028 22 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |